

## Kit de raccordement DADG-AK-G8-20-10/30

Code article: 8152389

**FESTO**



### Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille                                          | 20                                                       |
| Course                                          | 10 mm...30 mm                                            |
| Pression de service                             | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Classe de protection anticorrosion CRC          | 1 - faibles effets de corrosion                          |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                                           |
| Couple de serrage max.                          | 3 Nm                                                     |
| Tolérance du couple de serrage                  | ±10 %                                                    |
| Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1 | 3 Nm                                                     |
| Poids du produit                                | 36.3 g                                                   |
| Raccord pneumatique                             | G1/8                                                     |
| Matériau adaptateur                             | Résine époxy                                             |
| Matériau joints d'étanchéité                    | FPM                                                      |
| Matériau de vis                                 | Acier, avec revêtement                                   |