

Anneau d'étanchéité OL-M7

Code article: 8153155

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Selon la norme	ISO 16030
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...100 °C
Actionnement manuel sur RT	oui
Couple de serrage nominal	3 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	0.1 g
Raccord pneumatique	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des butées	Aluminium
Matériau joints d'étanchéité	HNBR