

# Tuyau plastique PUN-H-F-14X2-BL

Code article: 8153417

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø extérieur                                            | 14 mm                                                                                              |
| Rayon de courbure important pour le débit              | 78 mm                                                                                              |
| Ø intérieur                                            | 9.8 mm                                                                                             |
| Rayon de courbure min.                                 | 38 mm                                                                                              |
| Conseils d'utilisation                                 | Tuyau sans impression<br>À base d'éther TPE-U                                                      |
| Propriétés du tuyau                                    | compatible avec la chaîne porte-câbles                                                             |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                  |
| Pression de service en fonction de la température      | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                  |
| Note concernant la pression de service                 | Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme,<br>max. 0,3 MPa à 0 - 60 °C |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Eau (liquide, sans glace)                            |
| Matériau du test de résistance au feu                  | UL94 HB                                                                                            |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B2-L                                                                                     |
| Classe de salle blanche                                | Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente<br>possible selon ISO 14644-1   |
| Aptitude alimentaire                                   | voir la déclaration de conformité                                                                  |
| Température ambiante                                   | -35 °C...60 °C                                                                                     |
| Poids du produit en fonction de la longueur            | 0.0911 kg/m                                                                                        |
| Raccord pneumatique                                    | pour Ø extérieur de raccord enfichable 14 mm                                                       |
| Couleur                                                | bleu                                                                                               |
| Dureté Shore                                           | D 52 +/-3                                                                                          |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                                                    |
| Matériau du tuyau                                      | TPE-U (PU)                                                                                         |