


Tuyau plastique PUN-H-F-16X2,5-TBL

Code article: 8153423

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--|
| Ø extérieur | 16 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 88 mm |
| Ø intérieur | 11 mm |
| Rayon de courbure min. | 38 mm |
| Conseils d'utilisation | Tuyau sans impression À base d'éther TPE-U |
| Propriétés du tuyau | compatible avec la chaîne porte-câbles |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Pression de service en fonction de la température | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Note concernant la pression de service | Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,3 MPa à 0 - 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) |
| Matériau du test de résistance au feu | UL94 HB |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1 |
| Aptitude alimentaire | voir la déclaration de conformité |
| Température ambiante | -35 °C...60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0.122 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 16 mm |
| Couleur | bleu translucide |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du tuyau | TPE-U (PU) |