

Tuyau plastique PUN-H-F-8X1,25-NT

Code article: 8153429

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	37 mm
Ø intérieur	5.7 mm
Rayon de courbure min.	21 mm
Conseils d'utilisation	Tuyau sans impression À base d'éther TPE-U
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Note concernant la pression de service	Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,3 MPa à 0 - 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Oxygène Eau (liquide, sans glace)
Matériau du test de résistance au feu	UL94 HB
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Aptitude alimentaire	voir la déclaration de conformité
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.0285 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 8 mm Pour raccord cannelé de Ø intérieur de 6 mm avec écrou-raccord
Couleur	Naturel
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)