

Bobine
VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME
Code article: 8156760

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Indication de la position de commutation	non
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	H
Caractéristiques de bobine	110 V CC : 1,8 W 110 V CA : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA
Fluctuations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Homologation, protection antidéflagrante, hors UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protection contre l'explosion	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Certificat de l'organisme d'émission	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Mode de protection contre l'inflammation gaz	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Mode de protection contre l'inflammation de poussière	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130 °C
Température ambiante Ex	T4, T130 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C : -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	330 g
Raccord électrique	Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS