

Kit parallèle EAMM-U-145-D80-150A-188

Code article: 8157285

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|------------------------|
| Taille | 145 |
| Position de montage | Indifférente |
| Rapport de transmission | 1:1 |
| Vitesse de rotation max. | 4000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Moment d'inertie de masse | 2259 kgmm ² |
| Couple moteur à vide | 2 Nm |
| Couple transmissible | 50 Nm |
| Poids du produit | 11500 g |
| Code d'interface, actionneur | D80B |
| Code d'interface moteur In | 140 A 150A |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |