


Embase VMPA1-AP-4-EMG-D2-8-S

Code article: 8157740

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	42 mm
Longueur	107.3 mm
Dimension modulaire	10.5 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	180 g
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 4	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression