


# Embase VMPA14-AP-4-EMM-8-SL

Code article: 8157746

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                               | Valeur                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Largeur                                        | 65.5 mm                                |
| Longueur                                       | 107.3 mm                               |
| Dimension modulaire                            | 14 mm                                  |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 4                                      |
| Pression de service                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Pression de pilotage MPa                       | 0.3 MPa...0.8 MPa                      |
| Pression de pilotage                           | 3 bar...8 bar                          |
| Classe de protection anticorrosion CRC         | 0 - Aucun effet de corrosion           |
| Conformité PWIS                                | VDMA24364-Zone III                     |
| Température de stockage                        | -20 °C...60 °C                         |
| Température ambiante                           | -5 °C...50 °C                          |
| Poids du produit                               | 320 g                                  |
| Raccord pneumatique 2                          | G1/8                                   |
| Raccord pneumatique 4                          | G1/8                                   |
| Note sur le matériau                           | Conforme à RoHS                        |
| Matériau d'embase                              | Aluminium moulé sous pression          |