

Support d'amortisseur DADP-ES-G8-25

Code article: 8159237

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Levier de butée
Vitesse d'impact max.	0.8 m/s
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Force d'impact max.	1100 N
Couple de serrage max.	8.4 Nm
Tolérance du couple de serrage	± 20 %
Poids du produit	503 g
Mode de fixation	Avec trou débouchant et douille de centrage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du levier	Alliage d'aluminium corroyé
Matériau de vis	Acier, galvanisé