

Amortisseur DYEF-G8-S-M5-Y1

Code article: 8159471

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M5
Course	1.5 mm
Amortissement	Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés sans butée fixe métallique
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0.8 m/s
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	1.5 mm
Couple de serrage max.	0.8 Nm
Energie max. absorbée par course	0.05 J
Poids du produit	4.8 g
Mode de fixation	avec douille filetée
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié