

Pointe de pipette jetable DHAP-20-TA1-P960S

Code article: 8160282

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	20 µl
Taille de fût	960
Structure de construction	Logement à pointes de pipette pour pointes de pipette 20...1000 µl à usage unique Festo
Type d'emballage	Pile
Charge microbienne	ATP : $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl ESB / EST : libre ADN : < 32 pg d'ADN humain DNase : $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoxine : $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	5 °C...40 °C
Note sur la température de stockage	à court terme pour le transport dans l'emballage -25 ... 55 °C
Humidité relative de l'air	10 - 90 % sans condensation
Conditions ambiantes	Pression atmosphérique 80 ... 106 kPa
Température ambiante	5 °C...40 °C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de l'embout de pipette	PP