

Accouplement articulé DARP-C7-U78-F

Code article: 8161155

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	7/8-14 UNF-2B
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-5 °C...120 °C
Température ambiante (Fahrenheit)	23 °F...248 °F
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du connecteur femelle	Acier oxydé
Matériau du boîtier	Acier oxydé
Matériau de rondelle sphérique	Acier oxydé
Matériau du pivot sphérique	Acier oxydé