


Amortisseur DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Code article: 8161529

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	16
Course	15 mm
Amortissement	Auto-ajusté
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.3 s
Mode de fonctionnement	en poussée à simple effet
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	15 mm
Force d'impact max.	2000 N
Energie max. absorbée par course	30 J
Energie max. absorbée par heure	64000 J
Energie résiduelle max.	0.16 J
Force de rappel	46 N
Force d'insertion min.	160 N
Poids du produit	220 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau tige de piston	acier fortement allié
Matériau de l'écrou	Acier, galvanisé