

Kit axial EAMM-A-X48-57A

Code article: 8165289

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	7.5 Nm
Poids du produit	614 g
Code d'interface, actionneur	X48
Code d'interface moteur In	57 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS