

## Tuyau plastique PUN-H-SF-10X2-SW

Code article: 8167905

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø extérieur                                            | 10 mm                                                                                           |
| Rayon de courbure important pour le débit              | 42 mm                                                                                           |
| Ø intérieur                                            | 6 mm                                                                                            |
| Rayon de courbure min.                                 | 16 mm                                                                                           |
| Conseils d'utilisation                                 | À base d'éther TPE-U                                                                            |
| Propriétés du tuyau                                    | compatible avec la chaîne porte-câbles                                                          |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                               |
| Pression de service en fonction de la température      | -0.095 MPa...1.3 MPa<br>-0.95 bar...13 bar<br>-13.775 psi...188.5 psi                           |
| Note concernant la pression de service                 | Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,7 MPa à 0 - 60 °C |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Eau (liquide, sans glace)                         |
| Matériau du test de résistance au feu                  | UL94 HB                                                                                         |
| Conformité PWIS                                        | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Classe de salle blanche                                | Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1   |
| Aptitude alimentaire                                   | voir Informations complémentaires sur les matériaux                                             |
| Température ambiante                                   | -35 °C...80 °C                                                                                  |
| Poids du produit en fonction de la longueur            | 0.061 kg/m                                                                                      |
| Raccord pneumatique                                    | Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 10 mm                                                 |
| Couleur                                                | Noir                                                                                            |
| Dureté Shore                                           | D 54 +/-3                                                                                       |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS                                                                                 |
| Matériau du tuyau                                      | TPE-U (PU)                                                                                      |