

Tuyau plastique PUN-H-SF-16X3,1-SW

Code article: 8167910

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	16 mm
Rayon de courbure important pour le débit	73 mm
Ø intérieur	9.85 mm
Rayon de courbure min.	30 mm
Conseils d'utilisation	À base d'éther TPE-U
Propriétés du tuyau	compatible avec la chaîne porte-câbles
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Note concernant la pression de service	Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,7 MPa à 0 - 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...] Eau (liquide, sans glace)
Matériau du test de résistance au feu	UL94 HB
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-35 °C...80 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.145 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 16 mm
Couleur	Noir
Dureté Shore	D 54 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)