

Montage du capteur DASP-V4-12-A-R1

Code article: 8174844

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	12
Modèle	pour tirant
Position de montage	Indifférente
pour un Ø de piston	Ø80 Ø100 Ø125
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 °C...120 °C
Couple de serrage	0.6 Nm...1 Nm
Poids du produit	39 g
Mode de fixation	Par blocage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau support	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié