Connecteur de modules
MS4-MV1-F1A

Code article: 8176695

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	4
Série	MS
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Poids du produit	36 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau connecteur de modules	POM acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié