

# Adaptateur de montage DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Code article: 8183116

**FESTO**



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conforme à la norme	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Structure de construction	Adaptateur de montage
Le point de connexion pour le régulateur de position et le capteur de position est conforme à la norme	VDI/VDE 3845 taille AA 1 VDI/VDE 3845 taille AA 2 VDI/VDE 3845 taille AA 3
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...50 °C
Température ambiante	-20 °C...70 °C
Poids du produit	100 g
Mode de fixation	Sur flasque selon ISO 5211
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de l'adaptateur de montage	PA
Matériau de l'écrou	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du disque	acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	Acier inoxydable