Filtre
MS2-LF-QS6-C-P-M-B

Code article: 8183324



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	2
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	5 µm
Purgeur de condensats	Manuelle par rotation
Structure de construction	Filtre fritté avec séparateur centrifuge
Pression de service	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	250 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe 7 selon ISO 14644-1
Température de stockage	-5 °C...50 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4]
Température du fluide	-5 °C...50 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	42.1 g
Mode de fixation	Montage frontal Montage sur tuyauterie Avec accessoires Au choix :
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	QS-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau ressort	Acier fortement allié
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau diaphragme	NBR
Matériau de cuve	PC