

Embase VABS-K2-10S-16-M5-P

Code article: 8186875

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	10
Diamètre nominal	1.6 mm
Taille du distributeur	10 mm
Raccordement fluide	Taraudage M5
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Sens de raccordement latéral
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Sens d'écoulement	Irréversible
Fluide de service	Fluides liquides Fluides gazeux
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.2 Nm
Couple de serrage max. du raccord	1 Nm
Couple de serrage max.	0.6 Nm
Poids du produit	20 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Mode de fixation distributeur	Avec taraudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	PEEK