

Embase VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

Code article: 8188509

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Structure canal 1001
Le raccordement du distributeur est conforme à la norme	VDI/VDE 3845-1
Pression de service	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié impossible
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-40 °C...80 °C
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Poids du produit	1314 g
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique	Design de l'embase, Airing
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du couvercle	Alliage d'aluminium corroyé anodisé (20 µm)
Matériau joints d'étanchéité	EPDM NBR
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé anodisé (20 µm)
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié