


**Kit axial**  
**EAMM-A-N38-60P**  
Code article: 8188590

**FESTO**



**Fiche technique**

| Caractéristiques             | Valeur          |
|------------------------------|-----------------|
| Longueur nominale            | 36 mm           |
| Position de montage          | Indifférente    |
| Vitesse de rotation max.     | 8000 1/min      |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L  |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C  |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %        |
| Degré de protection          | IP40            |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C  |
| Moment d'inertie de masse    | 14.5 kgmm²      |
| Couple transmissible         | 12.5 Nm         |
| Poids du produit             | 314 g           |
| Code d'interface, actionneur | N38             |
| Code d'interface moteur In   | 60P<br>60PA     |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS |