


Embase juxtaposable VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Code article: 8191781

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction intégrée	Sélecteur pour déterminer l'alimentation en air de pilotage (interne ou externe)
Sens d'écoulement	Réversible
Compatible avec	Terminal de distributeurs VTUX-A-P Terminal de distributeurs VTUX-A-S
Compatibilité avec le vide	oui
Dimensions l x L x H	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Couple de serrage max. montage mural	6 Nm
Poids du produit	57.9 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12/14	pour cartouche de 12 mm
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	pour cartouche de 12 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau douille	Acier inoxydable fortement allié
Matériau clip	Acier inoxydable fortement allié