


Plaque VABF-XA-12-M2-QX

Code article: 8191794

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	1
Sens d'écoulement	Réversible
Compatible avec	Terminal de distributeurs VTUX-A-P Terminal de distributeurs VTUX-A-S
Pression de service	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Compatibilité avec le vide	oui
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Couple de serrage nominal	0.8 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	34.7 g
Mode de fixation	vissé
Raccord pneumatique 3/5 combiné	pour cartouche de 15 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau clip	Acier inoxydable fortement allié
Matériau de vis	Acier inoxydable