

Accouplement EAMD-67-65-25-32X32-U

Code article: 8196715

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	25 mm
Diamètre de logement 2	32 mm
Taille	67
Longueur nominale	65 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	4500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	430 kgmm ²
Couple transmissible	115 Nm
Poids du produit	844 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS