

Kit axial EAMM-A-L38-87A-G2

Code article: 8197447

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	33 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	3.2 kgmm ²
Couple transmissible	4.4 Nm
Poids du produit	390 g
Code d'interface, actionneur	L38
Code d'interface moteur In	87 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS