


Kit axial EAMM-A-N48-60P

Code article: 8197468

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	41 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	14.5 kgmm²
Couple transmissible	12.5 Nm
Poids du produit	328 g
Code d'interface, actionneur	N48
Code d'interface moteur In	60P 60PA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS