

Kit axial EAMM-A-D60-100A-S1-G2

Code article: 8197490

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|------------------------|
| Longueur nominale | 78.4 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 6000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Moment d'inertie de masse | 34.8 kgmm ² |
| Couple transmissible | 21 Nm |
| Poids du produit | 1310 g |
| Code d'interface, actionneur | D60 |
| Code d'interface moteur In | 100 A |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |