


Kit axial EAMM-A-D60-80G-S1-G2

Code article: 8199481

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	78.4 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm²
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	1500 g
Code d'interface, actionneur	D60
Code d'interface moteur In	80G
Note sur le matériau	Conforme à RoHS