# Accouplement
# EAMD-42-40-11-16X25-U

Code article: 8203729

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de logement 1 | 11 mm |
| Diamètre de logement 2 | 16 mm |
| Taille | 42 |
| Longueur nominale | 40 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 6000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -25 °C...60 °C |
| Moment d’inertie de masse | 38 kgmm² |
| Couple transmissible | 21 Nm |
| Poids du produit | 198 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |