

# Unité de guidage FENG-40-320-GF

Code article: 8204074

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques              | Valeur   |
|-------------------------------|--|
| Taille                        | 40   |
| Course                        | 320 mm   |
| Position de montage           | Indifférente                                   |
| Guidage                       | Guidage à palier lisse                         |
| Structure de construction     | Guidage  |
| Protection contre l'explosion | Tenir compte des consignes de la certification |
| Conformité PWIS               | VDMA24364-B2-L                                 |
| Température ambiante          | -20 °C...80 °C                                 |
| Force de déplacement          | 30 N   |
| Masse déplacée                | 1774 g   |
| Poids du produit              | 3472 g   |
| Mode de fixation              | Avec taraudage                                 |
| Note sur le matériau          | Conforme à RoHS                                |
| Matériau d'élément de guidage | Acier fortement allié                          |
| Matériau du boîtier           | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |
| Matériau de plaque étrier     | Alliage d'aluminium corroyé, anodisé           |