

Plaque d'adaptation OAMC-PA-G14-4

Code article: 8205196

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Matériau d'équerre de fixation	Aluminium, anodisé
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Embase
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max.	1 Nm
Poids du produit	215 g
Mode de fixation	Fixation directe via le filetage
Fixation pour ventouse	Taraudage G1/4
Fixation pour ventouse, nombre	4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de plaque	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé