

Compensateur de longueur VAL-3/8-80-F1A

Code article: 8210510

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	80 mm
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus
Pression de service	-0.95 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	275 g
Mode de fixation	avec filetage M25x1,5
Fixation pour ventouse	Taraudage G3/8
Raccord de vide	Filetage G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau support	Aluminium POM Acier inoxydable fortement allié