

Moyeu d'accouplement EAMC-H-15-7-GB8-6

Code article: 8228648

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	6 mm
Taille	15
Longueur nominale	12.4 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	0.191 kgmm ²
Couple transmissible	2 Nm
Poids du produit	5 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS