


Moyeu d'accouplement EAMC-H-25-10-GB8-11

Code article: 8228652

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	11 mm
Taille	15/25
Longueur nominale	15.4 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	10000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	1.04 kgmm ²
Couple transmissible	2 Nm
Poids du produit	12 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS