

Moyeu d'accouplement EAMC-H-30-10-GB16-8

Code article: 8228655

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	8 mm
Taille	30
Longueur nominale	20,7 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	3,2 kgmm ²
Couple transmissible	7,5 Nm
Poids du produit	26 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS