

Moyeu d'accouplement EAMC-H-30-10-GB16-11

Code article: 8228658

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	11 mm
Taille	30
Longueur nominale	20.7 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	3.2 kgmm ²
Couple transmissible	10.5 Nm
Poids du produit	25 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS