

Accouplement EAMC-42-50-16-16-U

Code article: 8230706

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	16 mm
Diamètre de logement 2	16 mm
Taille	42
Longueur nominale	50 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm ²
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	145 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS