

Lubrificateur MS4-LOE-AGC-R

Code article: 8232827

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Structure de construction	Pulvérisateur d'huile proportionnel standard
Volume max. de remplissage d'huile	30 cm³
Protection de la cuve	Cage de protection en plastique
Pression de service	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar 14.5 psi...174 psi
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur	40 l/min
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	2200 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	325 g
Mode de fixation	Au choix : Assemblage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de cuve	PC