


Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-3/8:12:14

Code article: 8233037

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	Filtre à fibres
Volume max. de condensats	38 ml
Protection de la cuve	Cage de protection en plastique
Pression de service	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Débit normal max.	900 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010[5:-:3]
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1240 g
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du filtre	Mailles en silicate de bore
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau de cuve	PC