


Compteur totalisateur PZA-E-C

Code article: 8606

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Structure de construction	décompteur mécanique à actionneur pneumatique
Type de rappel	Bouton manuel ou signal pneumatique
Affichage	6 chiffres
Pression de relâchement d'actionneur	< 0,15 bar
Pression de relâchement de remise à zéro	< 0,15 bar
Pression de réponse d'actionneur	> 0,8 bar
Pression de réponse de remise à zéro	2 bar
Pression de service	2 bar...8 bar
Pression de rappel minimale	2 bar
Durée minimale de l'impulsion d'actionneur	8 ms
Durée minimale de l'impulsion de remise à zéro	150 ms
Durée minimale de pause d'actionneur	10 ms
Durée de pause minimale pour la remise à zéro	50 ms
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	70 g
Mode de fixation	Assemblage frontal
Raccord pneumatique	M5
Matériau du boîtier	PA