


Bloc de distribution FR-12-PK-3-B

Code article: 8761

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2.5 mm
Position de montage	Indifférente
Pression de service sur la plage de température totale	0 bar...8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nombre de sorties	12
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/4
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression