



# Distributeur à pédale verrouillable FP-3-1/4-B

Code article: 8986

**FESTO**



## Fiche technique

| Caractéristiques                                | Valeur                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonction de distributeur                        | 3/2 bistable                               |
| Mode d'actionnement                             | Manuel                                     |
| Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343) | 600 l/min                                  |
| Raccord de travail pneumatique                  | G1/4                                       |
| Pression de service                             | -0.95 bar...10 bar                         |
| Structure de construction                       | Siège de clapet                            |
| Type de rappel                                  | ressort mécanique                          |
| Diamètre nominal                                | 7 mm                                       |
| Position de montage                             | Indifférente                               |
| Mode de pilotage                                | Direct                                     |
| Sens d'écoulement                               | Irréversible                               |
| Fluide de service                               | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformité PWIS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Température ambiante                            | -10 °C...60 °C                             |
| Force d'actionnement                            | 58.5 N                                     |
| Poids du produit                                | 1760 g                                     |
| Mode de fixation                                | avec trou débouchant                       |
| Raccord pneumatique 1                           | G1/4                                       |
| Raccord pneumatique 2                           | G1/4                                       |
| Raccord pneumatique 3                           | G1/4                                       |
| Matériau joints d'étanchéité                    | NBR                                        |
| Matériau du boîtier                             | Aluminium moulé sous pression              |