

Traversée de cloison rapide SCK-PK-3-KU

Code article: 9387

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2.4 mm
Position de montage	Indifférente
Modèle	Traversée de cloison
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm pour raccord cannelé de 3 mm de Ø intérieur avec écrou
Matériau d'écrou-raccord	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de l'écrou	POM
Matériau du connecteur	POM