

Adaptateur AD-G1/8-1/8NPT-I

Code article: 9395

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	5.95 mm
Pression de service sur la plage de température totale	-0.95 bar...10 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1	6 Nm
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 2	7 Nm
Couple de serrage nominal	10.55 Nm
Tolérance du couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	10.38 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2	Taraudage 1/8 NPT
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	PVC
Matériau du boîtier	Acier galvanisé