# Adaptateur
# AD-G1/2-1/2NPT-I

Code article: 9398

## Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Diamètre nominal | 14.3 mm |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.95 bar...10 bar |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1 | 40 Nm |
| Couple de serrage max. du raccord pneumatique 2 | 28 Nm |
| Couple de serrage nominal | 47.9 Nm |
| Tolérance du couple de serrage nominal | ± 20 % |
| Poids du produit | 51.89 g |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage G1/2 |
| Raccord pneumatique 2 | Taraudage 1/2 NPT |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau joints d'étanchéité | PVC |
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé |