

Traversée de cloison rapide SCK-PK-3

Code article: 9420

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2.4 mm
Position de montage	Indifférente
Modèle	Traversée de cloison
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:...]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 3 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm pour raccord cannelé de 3 mm de Ø intérieur avec écrou
Matériau d'écrou-raccord	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de l'écrou	Acier, galvanisé
Matériau du connecteur	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé