Traversée de cloison rapide
SCK-PK-4

Code article: 9421



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	3.4 mm
Position de montage	Indifférente
Modèle	Traversée de cloison
Taille de fût	10
Pression de service sur la plage de température totale	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Raccord pneumatique 1	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm pour raccord cannelé de 4 mm de Ø intérieur avec écrou
Matériau d'écrou-raccord	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de l'écrou	Acier, galvanisé
Matériau du connecteur	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé